

Moduł Keystone z 2 portami ładowania USB Type-C™ PD 20 W, biały

Opis

Ten moduł firmy Delock posiada dwa porty ładowania USB Type-C™ Power Delivery (PD). Porty ładowania USB obsługują popularne protokoły szybkiego ładowania. Podłączone urządzenia można ładować mocą do 20 W. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom, może być on używany do łatwego montażu poprzez zatrzasknięcie, np. w patch panelu, na płycie przedniej lub w natynkowej puszcze montażowej.



Numer artykułu 41479

EAN: 4043619414796

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
2 x USB Type-C™ żeńskie
1 x 2-pinowa kostka połączeniowa
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Moc wyjściowa: maks. 20,0 W łącznie
USB-C™ 1: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
USB-C™ 2: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
USB-C™ 1 + USB-C™ 2: 5,0 V / 3,0 A
- Średnia sprawność podczas pracy 86,8 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 75,1 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,1 W
- Ochrona przed zwarcieniem
- Dla portów keystone z 19,2 x 14,9 mm
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

Zawartość opakowania

- Moduł keystone
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Typ montażu:	Moduł keystone
--------------	----------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x 2-pinowa kratka zacisków na śrubki
Złącze 2:	2 x USB Type-C™ żeńskie

Właściwości fizyczne

Długość:	44,7 mm
Szerokość:	41,2 mm
Wysokość:	32,5 mm
Kolor:	biały

Zasilacz

Napięcie wejściowe:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Wyjście zasilania:	12,0 V / 1,67 A / 20,0 W 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,22 A / 20,0 W

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

