


# EVC17A



## Przewód z wtykiem

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



| Aplikacja                       |      |                                                          |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                     |      | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane              |
| Bezsilikonowy                   |      | tak                                                      |
| Dane elektryczne                |      |                                                          |
| Napięcie zasilania              | [V]  | < 60 AC/DC                                               |
| Klasa ochrony                   |      | II                                                       |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]  | 2                                                        |
| Warunki pracy                   |      |                                                          |
| Temperatura otoczenia           | [°C] | -20...60                                                 |
| Ochrona                         |      | IP 67; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 68 / IP 69K) |
| Testy / dopuszczenia            |      |                                                          |
| Dopuszczenie                    |      | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                 |
| Oznaczenie ATEX                 |      | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67        |
| Dane mechaniczne                |      |                                                          |
| Waga                            | [g]  | 357,5                                                    |
| Materiał                        |      | obudowa: TPU kolor pomarańczowy                          |
| Materiał nakrętki               |      | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                          |
| Uwagi                           |      |                                                          |
| Sztuk w opakowaniu              |      | 1 szt.                                                   |

# EVC17A



## Przewód z wtykiem

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

### Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm



### Podłączenie

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |              |
|------|--------------|
| BK = | Kolory żył : |
| BN = | czarny       |
| BU = | brązowy      |
| WH = | niebieski    |
|      | biały        |