



orion+ Obudowa stalowa 500x400x160mm, IP65, drzwi transparentne

FL161A

Konstrukcja

Montaż	montaż naścienny
--------	------------------

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbliskowej	nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1,5 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	tak
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Głębokość wewnętrzna	160 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	400 mm
Szerokość w jednostkach podziału	16
Grubość materiału ścianki bocznej	1,2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wypożyczenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-