


E11255



Wtyk męski

SSTGF040MSSFKPG



Aplikacja		
Konstrukcja		styki połączone
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	11,2
Wymiary	[mm]	12 x 12 x 50
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E11255



Wtyk męski


SSTGF040MSSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: 0,14...0,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...5 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

