


SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

Info

¡Ahora con IP69! Ensayado para soportar los procedimientos de limpieza más exigentes para maquinaria industrial con limpiadoras de alta presión y agua caliente



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a temperaturas



Protección frente a descarga de tracción



Ahorro en tiempo de instalación



Máxima protección frente a la vibración



Alcance de sujeción amplio



Gran resistencia química

SKINTOP® ST-M

Beneficios

Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
Protección permanente a la vibración
Alcances de sujeción amplios y variables
descarga de tracción óptima
Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
Construcción de maquinaria y aparatos
Fotovoltaica
Tecnología de automatización
Plataformas offshore, equipos y astilleros

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica
Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M
Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO tienen una tuerca de conexión más larga
Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO con tuerca de conexión larga no tienen certificado DNV

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21 Tamaños M40 x 1,5 hasta M63 x 1,5 con junta tórica
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Cuerpo: poliamida Sellado CR
Ensayos:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar IP 69
Rango de temperaturas:	Estática: de -40 °C a +100 °C Dinámico: de -20 °C hasta +100 °C

SKINTOP® ST-M**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINTOP® ST-M**

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm
SKINTOP® ST-M gris plateado					
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34	8
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37	9
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40	10
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47	10
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62	12
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
SKINTOP® ST-M negro					
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34	8
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37	9
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40	10
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47	10
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62	12
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
SKINTOP® ST-M gris claro					
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34	8
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37	9
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40	10
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47	10
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62	12
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
SKINTOP® ST-M ISO gris plateado (con roscas métricas de conexión largas)					
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47	13
SKINTOP® ST-M ISO negro (con roscas métricas de conexión largas)					
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40	12



SKINTOP® ST-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45	13
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47	13

SKINTOP® ST-M

