




Najszersza gama podtynkowych rozdzielnic i tablic rozdzielczych dostępnych obecnie na rynku. Siedem rodzin zaprojektowanych z myślą o rozwiązaniach dla sektora mieszkaniowego i zaawansowanych usług, dostępnych również w wersji bezhalogenowej. Wersje od 2 do 72 modułów, stopnie ochrony od IP40 do IP55 i specjalne wersje również do płyt gipsowo-kartonowych. Ponadto oferta obejmuje obudowy multimedialne w wersji kompaktowej (36 modułów) i kompletnej (54 moduły).

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Łupkowy lakierowany
Śred. zewn. LxHxD (mm)	328x218x106	Ochrona IP	IP40
Montaż	Obudowy do montażu podtynkowego	Moc rozpraszalna (W)	24
Odporność na wstrząsy	IK08	Prąd wyjściowy	400V
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Liczba modułów EN 50022	12+1
Prąd roboczy	125 A	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Do ścian	Murowany	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowe	750 V
Maks. montowalna Bloki zaciskowe	1 x 12 modułów		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice