

Kabel szeregowy D-Sub 25 męski na D-Sub 9 żeński 10 m

Opis

Kabel szeregowy Delock pozwala na przyłączenie różnych urządzeń ze złączem D-Sub 25 pin i D-Sub 9 pin.



10 m

Numer artykułu 86877

EAN: 4043619868773

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x D-Sub 25-pinowe męskie >
 - 1 x D-Sub 9-pinowe żeński
- Przydzielanie pinów:
 - D-Sub 9 --- D-Sub 25
 - 1 --- 8
 - 2 --- 3
 - 3 --- 2
 - 4 --- 20
 - 5 --- 7
 - 6 --- 6
 - 7 --- 4
 - 8 --- 5
 - 9 --- 22
- Złączem z wkrętami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 50 °C
- Stopień ochrony przeciwpożarowej: VW-1
- Długość ze złączami: ok. 10 m
- Kolor: beżowy

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze 25-pinowe D-Sub, żeńskie

Zawartość opakowania

- Kabel szeregowy

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x 25-pinowe D-Sub męski >
Złącze 2:	1 x D-SUB 9 żeńskie

Właściwości techniczne

Temperatura robocza:	0 °C ~ 50 °C
----------------------	--------------

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	28 AWG 5 mm
Długość:	10 m
Kolor:	beżowy
Bezpieczeństwo palności:	VW-1

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de