




Tubo Termoretráctil hasta 4:1 - Tiras de 1 mtr

MU47 - Pared Media sin Adhesivo



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Color	Herramientas Recom.	Código
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Negro (BK)	30-32	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	Negro (BK)	30-32	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Negro (BK)	30-32	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Negro (BK)	-	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Negro (BK)	-	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Negro (BK)	-	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Negro (BK)	-	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Negro (BK)	-	323-10950
MU47 115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Negro (BK)	-	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Negro (BK)	-	323-11400

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.