



Spojovací krabice

HP 100-L



HP 100-L

Spojovací krabice

113 x 113 x 58 mm

obj. č.: 32690001

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, 7 osazených stupňovitých vývodků, Rozsah těsnění 5 - 21 mm, pro svorky do 10 mm²

šedá, bez svorek

IP55

10²

IK07



690V
AC



Technické údaje

Rozměry

šířka:	113 mm
délka:	113 mm
výška:	58 mm
Inner height:	32 mm
Inner width:	103.5 mm

Materiál:

Krabice:	Polypropylen, samozhášivý
Víko:	Polypropylen, samozhášivý
Materiál:	Polypropylen

vedlejší

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

WK 060 KLS-6² - Svorkovnice

WK 100 KLS-10² - Svorkovnice

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

SNI M20 - Stupňovitá vývodka

SNI M25 - Stupňovitá vývodka



Spojovací krabice

HP 100-L

Ostatní atributy

Osazení:	Bez
Celkový počet přívodů:	11
Průřez vodiče:	10 mm²
Možnost řazení:	No
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez
plombovatelné:	No
bez těžkých kovů:	Yes
neobsahuje PVC:	Yes
Neobsahuje silikon:	Yes
Krytí:	IP55 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	No