



Przewód komunikacyjny

Model: **AK-CO-04**



Kod produktu	AK-CO-04
Typ produktu	Przewód komunikacyjny
Długość przewodu	2 m
Wtyczka #1	Złącze żeńskie D-SUB
Wtyczka #2	Złącze żeńskie D-SUB
Wersja	9-pin
Filtr ferrytowy	Tak
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	7 mm
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Biały
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	160 x 153 x 26 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	260 x 180 x 28 mm
Waga netto	116.6 g
Waga brutto	128.1 g
Kod EAN	5901720134745
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-CO-04 to wysokiej jakości przewód komunikacyjny z dwoma żeńskimi wtykami **RS232 (D-SUB)** pozwalający na połączenie dwóch urządzeń komunikujących się w tym standardzie.

Kabel nieskrosowany.