DIGITUS® Uchwyt na dwa monitory, 2x 35", 2x 15 kg

DA-90427

EAN 4016032479765



Ramię biurkowe podwójne z zaciskiem 2xLCD z sprężyną gazową max. 2x35" i 15kg

Dzięki uniwersalnemu uchwytowi do monitora firmy DIGITUS® można wygodnie przymocować monitor o przekątnej od 15" do 35" do biurka za pomocą uchwytu zaciskowego. Funkcja szybkiego zwalniania ułatwia również instalację monitora. Uchwyt VESA po prostu wsuwa się w odpowiedni uchwyt i automatycznie blokuje. Monitor można łatwo dostosować do własnych wymagań, a także obracać, pochylać lub obracać, np. w przypadku monitorów w formacie portretowym. Zintegrowana sprężyna gazowa ułatwia regulację wysokości monitora. Ponadto, kable monitora mogą być starannie poprowadzone przez dostarczone prowadnice kabli. Zrób coś dobrego dla siebie i swojego zdrowia, dostosowując monitor optymalnie do swojego ciała i pozycji siedzącej.

Uchwyt biurkowy umożliwia indywidualne ustawienie monitorów o przekątnej do 35". Monitor można obracać, pochylać i obracać. Zintegrowana sprężyna gazowa ułatwia regulację wysokości. Z funkcją szybkiego zwalniania.

- Do płaskich i zakrzywionych monitorów od 15" do 35"
- Maksymalne obciążenie: 15 kg (na monitor)
- Kompatybilność VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Pochylenie: -45°/+45°, obrót: -180°/+180°, panel przedni obracany: -90°/+90°
- Obrotowe ramię: zapewnia maksymalną elastyczność oglądania
- Sprężyna gazowa: doskonale równoważy wagę monitora
- Wbudowany napinacz sprężynowy dla idealnej regulacji wagi
- Zintegrowane zarządzanie kablami: dla zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy
- Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne, stal
- Powierzchnia: malowanie proszkowe
- Ilość monitorów: 2
- Typ montażu: Montaż na stole
- Długość: dł. 111 x szer. 12,8 x wys. 75 cm
- Waga: 8,7 kg
- Kolor: czarny, matowy

Atrybuty

- Liczba monitorów: 2
- Maksymalna waga monitora: 15 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy

Zawartość opakowania

- 1x uniwersalny uchwyt biurkowy do monitora
- 1x akcesoria montażowe
- 1x skrócona instrukcja obsługi


Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2	20.42	37.50	66.50	26.00	64,837.50
Opakowanie wewnętrzne	1	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	10.21	35.50	64.50	12.00	27,477.00
Netto bez opakowania	1	8.80	35.50	64.50	12.00	27,477.00

Więcej zdjęć







Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com