

Adapter USB 2.0 Typ-A żeński na Typ-B żeński ze złączem śrubowym

Opis

Dzięki adapterowi USB firmy Delock można połączyć ze sobą dwie wtyczki USB. Adapter można zamontować m.in. na panelu, obudowie, uchwycie szczelinowym lub uchwycie ściennym.

Uwaga

Adapter pasuje do panelu Delock 19" 66077.



Numer artykułu 66076

EAN: 4043619660766

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A żeński
 - 1 x USB 2.0 Typ-B żeński
- Złącze śrubowe #4-40 UNC
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 30 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 40 x 38 x 14 mm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze USB Typ-A, męskie
- Jedno wolne złącze USB Typ-B, męskie

Zawartość opakowania

- Adapter
- 4 x śruby

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A żeński
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ-B żeński

Właściwości fizyczne

Materiał:	Plastik
Długość:	40 mm
Szerokość:	38 mm
Wysokość:	14 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de