


DIN 84 | 4.8

Norma ritirata



BN 375

Viti a testa cilindrica

con intaglio e rosetta elastica ~DIN 127 B preassemblata

Acciaio 4.8

zincato bianco

- Rosetta elastica: acciaio per molle

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

3D Cadenas

A richiesta sono fornibili altre esecuzioni con diverse tipologie di viti e rosette.

Article#	d_1	d_2	k	n	t min.	d_3~	s~	L
1149857	M3	5,5	2	0,8	0,85	5	0,7	6
1149865								8
1149873								10
1149881								12
3056177								16
3056178	M4	7	2,6	1,2	1,1	6,5	1	6
1149946								8
1149954								10
1149962								12
1149989								16