



Qoltec Aluminiowa Obudowa | Kieszeń na dysk M.2 SSD | NVMe | PCIe | USB 3.1 | Super speed 10Gb/s | 4TB | Grafit

Kod produktu: 52630

Przenośna aluminiowa obudowa dysku M.2 SSD, umożliwia podłączenie dysku SSD do wybranego urządzenia z pomocą kabla USB. Obudowa kompatybilna z dyskami o różnych długościach. Interfejs USB 3.1 Gen2 umożliwia transmisję danych z szybkością do 10 Gb/s. Pojedynczy dysk obsługuje maksymalnie 4TB. Funkcja plug&play.

- Funkcja plug&play
- Aluminiowa obudowa
- Maksymalna pojemność dysku 4TB
- Maksymalna prędkość przesyłania : 10Gb/s
- Wsparcie UASP
- W zestawie Kabel USB/ USB-C

Tworzymy rozwiązania, które liczą się w codzienności



Niezawodność, Szybkość, Kompatybilność - Idealna Dla Osób Prywatnych i Małych Firm

Odkryj nową jakość przechowywania danych dzięki naszej aluminiowej obudowie, która łączy w sobie niezawodność, szybkość i szeroką kompatybilność. To **idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnych i łatwych w użyciu możliwości przechowywania danych**, jest ciekawą alternatywą, nie tylko dla osób posiadających dokumenty lub prywatne pliki na dyskach, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe **nie inwestując w inne kosztowne rozwiązania**.

TO NIE TYLKO PRĘDKOŚĆ 10GB/S, ALE TAKŻE WYGODA - JEDNO URZĄDZENIE, JEDEN KABEL USB, MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ Dysku 4TB.




Szybki transfer do 10 GB/s, obsługa dysków 2230-2280 o pojemności do 4 TB, UASP, USB 3.1 - wszystko w jednym!

Szybkość przesyłania danych na poziomie 10 GB/s to gwarancja błyskawicznego dostępu do Twoich plików. Bez względu na to, czy pracujesz, czy korzystasz z multimedialnych, ta obudowa umożliwia płynne przesyłanie informacji, zwiększając wydajność Twojego systemu.

- odpowiednia dla dysków M.2 SSD NVMe o rozmiarach : 2230, 2242, 2260, 2280,
- obsługa standardu UASP, pozwala na wykonywanie w tym samym czasie kilku poleceń,
- obsługa OTG, działa z laptopami oraz smartfonami,
- interfejs USB 3.1 gen2 umożliwia transmisję danych z szybkością 10Gb/s,
- pojedynczy dysk M.2 obsługuje maks. 4TB,
- użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD,
- w zestawie z kablem USB,
- nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji Plug&Play.

MAKSYMALNA MOBILNOŚĆ W ELEGANCKIEJ ALUMINIOWEJ OBUDOWIE



Kompaktowy Design i Solidna Lekka Aluminiowa Konstrukcja

Zgrabna i poręczna obudowa dla Twojego dysku M.2 SSD to stylowe zabezpieczenie dla Twoich wartościowych danych. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości aluminium, co dodatkowo pomaga odprowadzać ciepło. Kompaktowe rozmiary obudowy pozwolą Ci zabrać ją ze sobą do pracy lub winne miejsce, kieszeń bez problemu zmieści się do plecaka. Trwała obudowa zapewnia skuteczną ochronę przed zgnieceniem i zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami dysku.

WYGODNE I UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DLA DYSKÓW M.2 SSD



Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

Do montażu dysku SSD nie potrzeba specjalnych narzędzi, wystarczy odkręcić i wysunąć obudowę, włożyć odpowiednio dysk i wsunąć go ponownie do obudowy i przykręcić. Po podłączeniu kieszeni do wybranego urządzenia, możesz zaczynać, urządzenie jest gotowe do działania. Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Kieszeń objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	NVME PCI-E
Pojemność	4TB
Wymiary dysku	2230, 2242, 2260, 2280
Szybkość transmisji	NVMe 10Gb/s
Chipset	JM5583
Interfejs	USB 3.1 Gen2
Typ obudowy	Zewnętrzna
Obsługiwane systemy	Win XP/7/8/10/11 MacOS Linux Android
Kompatybilność	M Key B+M Key
Długość kabla	~0.30 mm
Zastosowanie	PC, TV, Laptop
Informacje dodatkowe	Obsługa UASP Przeznaczona dla dysków bez radiatora Nie obsługuje protokołu SATA
Pozostałe parametry	
Kolor	Grafit
Materiał	Aluminium
Wymiary (G/D x Sz x W)	40 x 116 x 14 mm
Zawartość opakowania	1 x Obudowa do dysków SSD M.2 1 x Kabel USB/ USB-C 3.0 1 x Zestaw śrubek 1 x Karta gwarancyjna 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	95
Szerokość opakowania [mm]	154
Wysokość opakowania [mm]	40
Waga netto [kg]	0.090
Waga brutto [kg]	0.146
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878526300