
DIGITUS® Uchwyt na dwa monitory, 2x 32", 2x 9 kg

DA-90395

EAN 4016032465126



Ramię biurkowe podwójne (zacisk) 2xLCD max. 32"max. 2x 9kg uchylno-obrotowe czarny

Dzięki uniwersalnemu uchwytowi do dwóch monitorów firmy DIGITUS® można wygodnie przymocować dwa monitory o przekątnej od 15" do 32" do biurka za pomocą uchwytu zaciskowego. Funkcja szybkiego zwalniania ułatwia również instalację monitorów. Uchwyt VESA jest po prostu wsuwany w odpowiedni uchwyt i blokuje się automatycznie. Monitory można łatwo dostosować do własnych potrzeb, a także obracać, pochylać lub obracać sam monitor, np. w przypadku monitorów w formacie portretowym. Zintegrowana sprężyna gazowa ułatwia regulację wysokości monitorów. Zrób coś dobrego dla siebie i swojego zdrowia, dostosowując monitor optymalnie do swojego ciała i pozycji siedzącej. Ponadto kable monitora można uporządkować za pomocą dołączonych prowadnic kabli.

Uchwyt do dwóch monitorów oferuje możliwość indywidualnego ustawienia dwóch monitorów o przekątnej od 15" do 32". Monitor można obracać, pochylać i obracać - ze zintegrowaną sprężyną gazową do łatwej regulacji wysokości i funkcją szybkiego zwalniania.

- Nadaje się do monitorów o przekątnej od 15" do 32"
- Maksymalne obciążenie: 9 kg na ramię monitora
- Funkcja szybkiego zwalniania: łatwy montaż monitora w uchwytach
- Obracanie uchwytu VESA: 180°
- Nachylenie uchwytu VESA: 180°
- Obracanie uchwytu VESA: 180°
- Obsługiwane wymiary VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Maksymalna regulacja wysokości: 33,5 cm
- Dla grubości blatu: 10 - 85 mm
- Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne, stal
- Wymiary: wys. 69 x szer. 104,8 x gł. 13,1 cm
- Waga wspornika: 5,7 kg
- Kolor: czarny, matowy

Atrybuty

- Liczba monitorów: 2
- Maksymalna waga monitora: 9 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 32"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy

Zawartość opakowania


- Uniwersalny uchwyt na dwa monitory ze sprężyną gazową i mocowaniem zaciskowym
- Akcesoria montażowe
- Instrukcje montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2	14.60	36.50	46.00	36.00	60,444.00
Opakowanie wewnętrzne	1	7.30	17.10	35.10	44.40	26,649.30
Opakowanie jednostkowe	1	7.30	17.10	35.10	44.40	26,649.30
Netto bez opakowania	1	6.21	17.10	35.10	44.40	26,649.30

Więcej zdjęć










Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com