



Kabel USB

Model: **AK-USB-63**



Kod produktu	AK-USB-63
Typ produktu	Kabel USB
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maksymalna moc	18 W (9 V / 2 A, 5 V / 3 A)
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu A
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	Tak
Wersja	USB 2.0
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał przewodu	Miedź
Materiał wykonania	Silikon
Kolor produktu	Niebieski
Opakowanie	UniBag
Wymiary opakowania (L x W x H)	120 x 40 x 20 mm
Waga netto	29 g
Waga brutto	32 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750719
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel silikonowy USB-C Akyga® AK-USB-63 to idealny wybór dla osób, które szukają solidnego i jednocześnie wyróżniającego się akcesorium. Jego subtelny niebieski kolor nadaje przewodowi nowoczesny wygląd, a silikonowa powłoka zapewnia wyjątkową elastyczność i odporność na uszkodzenia.

Szybkie ładowanie i transfer danych

Niebieski kabel USB-C AK-USB-63 został wykonany w standardzie USB 2.0, dzięki czemu umożliwia **transfer plików** z prędkością do 480 Mbps oraz stabilne ładowanie smartfonów, tabletów czy słuchawek bezprzewodowych.

Praktyczne podświetlenie LED

Subtelna dioda LED umieszczona na wtyczce USB-C ułatwia korzystanie z kabla w ciemności, gwarantując wygodę i oszczędność czasu.

Uniwersalne zastosowanie kabla USB-C

Złącza USB-A i USB-C sprawiają, że przewód jest kompatybilny z szeroką gamą nowoczesnych urządzeń, a jego żywy niebieski kolor dodaje charakteru każdemu zestawowi akcesoriów.