

Karta katalogowa

Nr Art.: 62320

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz 1-gniazdowy DuroConn 10 m H07RN-F 3G1,5 czarny IP54



- do zastosowań profesjonalnych – budownictwo, przemysł, rolnictwo
- wytrzymały przewód gumowy H07RN-F
- odporność na olej, UV i ozon
- wskaźnik napięcia PowerLight
- szybkie i bezpieczne połączenie (system szybkiego montażu)
- podwójny styk ochronny
- samozamykająca się klapka gniazda
- wysoka odporność mechaniczna
- zakres temperatur pracy: od -30°C do +60°C (przewód) / do +80°C (złącza)
- stopień ochrony IP54 – odporność na pył i bryzgi wody
- kolor: czarno-niebieski

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160623202
Waga [kg]	1,6
Seria	DuroConn
Kategoria	Przedłużacze
Podkategoria	Do stosowania na budowach
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	10
Moc Maksymalna	3500 W
Wejście	wtyczka DuroConn niebiesko-czarna 230 V, 16 A, 2P+Z, IP54
Wyjście	1x gniazdo DuroConn niebiesko-czarne 230 V, 16 A, 2P+Z, IP54
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	1
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.