

Kabel audio Red's Music - Jack stereo 6.3mm / (XLR F - XLR M)

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU18...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 15m

Złącze 1: Jack stereo 6.3mm

Złącze 2-A: XLR F

Złącze 2-B: XLR M

Model złącz: J55, X53, X54

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)


Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



AU18...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
J55 - Jack stereo 6.3	X53 - XLR F X54 - XLR M

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU1803BX	0.3 m	113g	5903867418221
AU1805BX	0.5 m	127g	5903867418238
AU1810BX	1.0 m	160g	5903867418245
AU1815BX	1.5 m	194g	5903867418252
AU1820BX	2.0 m	227g	5903867418269
AU1830BX	3.0 m	301g	5903867418276
AU1840BX	4.0 m	368g	5903867418283
AU1850BX	5.0 m	435g	5903867418290
AU1860BX	6.0 m	502g	5903867418306
AU1870BX	7.0 m	569g	5903867418313
AU1880BX	8.0 m	636g	5903867418320
AU1890BX	9.0 m	718g	5903867418337
AU18100BX	10.0 m	785g	5903867418344
AU18150BX	15.0 m	1120g	5903867418351

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów