




Qoltec Antena 4G LTE | 15dBi | dookólna | zewnętrzna | SMA | włókno szklane

Kod produktu: 57060

Antena dookólna LTE o zysku 15 dBi, pracująca w paśmie 600-2700 MHz, konstrukcja dookólna zapewnia stabilny odbiór sygnału z każdego kierunku. Wyposażona w złącze SMA oraz przewód 3 m, idealnie sprawdza się w instalacjach zewnętrznych wymagających poprawy jakości sygnału. Odporna na warunki atmosferyczne. Kompatybilna z routerami, modemami USB i urządzeniami IoT.

STABILNY INTERNET MOBILNY W KAŻDYCH WARUNKACH



Zakres Częstotliwości 600-2700 MHz

Antena 4G LTE dookólna o zysku 15 dBi została zaprojektowana z myślą o poprawie jakości i stabilności sygnału sieci komórkowej. Dzięki konstrukcji dookólnej (360°) antena odbiera sygnał z każdego kierunku — idealna w lokalizacjach, w których stacja bazowa nie jest widoczna lub zmienia się kierunek odbicia sygnału. Szeroki zakres pracy 600-2700MHz obejmuje najważniejsze pasma LTE wykorzystywane w Polsce i Europie, w tym m.in. B28, B20, B3, B1 oraz B7, co zapewnia wysoką kompatybilność z routerami stacjonarnymi, przemysłowymi oraz urządzeniami IoT.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



Wysoki Zysk 15dBi, Silny Sygnał

Antena 4G LTE została stworzona z myślą o poprawie jakości połączenia internetowego w domu, w biurze oraz w każdym innym pomieszczeniu z dostępem do Internetu. Zwiększa stabilność transmisji, poprawia prędkość pobierania i wysyłania danych oraz wpływa korzystnie na ogólną wydajność Internetu. Klasa szczelności IP67, w połączeniu z odpornością na różne warunki atmosferyczne, może zapewnić stabilność połączenia nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Nasze rozwiązanie oferuje:

- obsługę standardu 4G LTE – prędkość transmisji do 600 Mb/s,
- szeroki zakres częstotliwości 600-2700 MHz,
- obudowę wykonaną z włókna szklanego charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na UV, mróz i deszcz, co czyni antenę idealną do wieloletniego montażu zewnętrznego,
- profesjonalne złącze SMA – gwarantujące niskie straty sygnału oraz pewne, odporne na warunki atmosferyczne połączenie z przewodem antenowym,
- nowoczesny design – dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów oraz dbałości o szczegóły,
- 3-metrowy przewód, pozwalający na wygodną instalację anteny,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24- miesięcznym okresem gwarancji

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania**. Oferowana przez nas antena 4G LTE objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ anteny	Dookólna
Moc	100W
Zysk	15 dBi
Częstotliwość pracy	600-2700 MHz
Impedancja	50
Polaryzacja	Pionowa
Złącze anteny	SMA
VSWR	2
Kabel zasilający	RG58/U
Klasa szczelności	IP 67
Informacje dodatkowe	Przed zakupem zaleca się sprawdzenie kompatybilności anteny z siecią i pasmem częstotliwości używanym przez Twojego dostawcę usług.
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Włókno szklane
Długość kabla	3m RG58/U
Temperatura pracy	-40 +85
Wymiary (G/D x Sz x W)	22 x 22 x 300 mm
Zawartość opakowania	1 x Antena 4G LTE dookólna 1 x Komplet śrubek 1 x Uchwyt typu U
Głębokość / Długość opakowania [mm]	23
Szerokość opakowania [mm]	40
Wysokość opakowania [mm]	303
Waga netto [kg]	0.218
Waga brutto [kg]	0.222
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570600