



BOÎTE DE RACCORDEMENT

Mini 25-L



Mini 25-L

Boîte de raccordement

89 x 43 x 37 mm

Code Article: 31090801

Boîte de raccordement selon DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 entrées, 2 entrées de sol, convient pour environnement d'installation avec peu de place comme les plafonds suspendus et les caniveaux de câble, complet avec outil de poinçonnage et bouchon de fermeture, avec emplacements de fixation à l'extérieur

gris, sans bornes, pour bornes individuelles homol. VDE



Données techniques

Mesures

Largeur:	89 mm
Longueur:	43 mm
Hauteur:	37 mm

Matériau:

Boîtier:	Polyéthylène
Couvercle:	Polypropylène
Matériau:	Polyéthylène

Certificats



Accessoires

VST RR - Bouchon de fermeture

HandyGrip VG 20 - Barrette de bornes

HandyGrip VG 21 - Barrette de bornes

HandyGrip VG 21 w - Barrette de bornes

HandyQuick SQ 32 - Borne à enficher

HandyQuick SQ 52 - Borne à enficher



BOÎTE DE RACCORDEMENT

Mini 25-L

Autres paramètres

Couleur:	gris
Section du conducteur:	2,5 mm²
Mise en rangée possible:	Non
Tension d'isolation assignée CA:	400 V
Protection contre les explosions:	sans
Maintien de la fonction:	sans
plombage possible:	Non
Sans métaux lourds:	Oui
Sans PVC:	Oui
Sans silicone:	Oui
Indices de protection:	IP 55 - selon EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Temp. ambiante (minimale):	-25 °C
Temp. ambiante (maximale):	40 °C
Temp. ambiante (24 heures):	35 °C
Humidité rel. maxi. à 25° C (courte durée):	95%
Humidité rel. maxi. à 40° C:	50%
Résistance aux intempéries:	Non
Equipement:	Sans