Zewnętrzny przemysłowy koncentrator 7 x USB 3.0 Typ-A z ochroną 20kV ESD

Opis

Odporny rozgałęziacz klasy przemysłowej można podłączyć do interfejsu USB Typ-A. Rozszerza komputer o siedem łącza USB Typ-A, które obsługują ładowanie baterii przez USB, specyfikacja BC1.2. Zatem podłączone urządzenia takie jak smartfon naładują się szybciej. Jeśli to konieczne, do gniazda zasilania można podłączyć opcjonalne źródło zasilania.



Numer artykułu 63311

EAN: 4043619633111

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
  7 x USB 5 Gbps Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
  1 x gniazdo zasilania 9 – 40 V (DC)
  1 x 3 pin złącze zasilania
- Chipset: VIA VL817
- Szybkość transmisji danych do:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- 8 x Wskaźnik LED
- Gniazda USB ze śrubami
- Mocna obudowa metalowa
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-A: ok. 19 mm
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-B: ok. 16,5 mm
- Gwint: M3
- Odłączane uchwyty do montażu naściennego
- Źródło zasilania: Zasilanie własne lub poprzez magistralę
- Elastyczne źródło zasilania z zakresem napięcia od 9 V do 40 V
- Automatyczne wykrywanie polaryzacji wejścia złącz zasilania
- Ochrona ESD do 20 kV dla wszystkich gniazd
- Wymiary (DxSxW): ok. 158 x 80 x 32 mm

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Kolor: czarny
- Plug & Play

Specyfikacja Złącze zasilania

- 9 - 40 V
- Wymiary:
  wewnątrz: ø ok. 2,1 mm
  na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm
  długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.16 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x kabel USB A męski do USB B męski, długość ok. 1 m
- 2 x wsporniki do mocowania na ścianie
- 1 x mocowanie w przypadku szyny DIN 35 mm
- 1 x 3-pinowa kostka połączeniowa
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia







Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Funktion:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Montageart:	Hutschiene Schraubmontage
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.16 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	8 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse
Anschluss 2:	7 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
Anschluss 3:	1 x 9 – 40 V DC Strombuchse
Anschluss 4:	1 x 3 Pin Terminal Stromanschluss

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	158 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	32 mm
Farbe:	schwarz

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**