Stacja dokująca USB Type-C™ 4K – HDMI / hub USB / zasilanie PD 3.1 140 W

Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock może być podłączona do komputera portem USB-C™ DP Alt Mode lub Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 lub Thunderbolt™ 5 i zapewnia korzystanie z różnych interfejsó. Monitor może być obsługiwany przez port wyjściowy HDMI z maksymalną rozdzielczością do 4K. Dwa wbudowane porty USB Typu-A i jeden port USB-C™ umożliwiają korzystanie z urządzeń peryferyjnych.



USB Power Delivery (USB PD 3.1) dostarcza do 140 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery. Jeśli port jest podłączony do zasilania laptopa lub tabletu, podczas pracy urządzenie hosta jest ładowane z mocą do 125 watów.

Numer artykułu 92003

EAN: 4043619920037

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
  1 x HDMI żeński
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
  1 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
  1 x USB 2.0 Typ-A żeński
  1 x USB Type-C™ PD żeński (zasilacz sieciowy)
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- Obsługa HDR
- Stacja dokująca korzysta z portu PD o mocy wejściowej: 140 W, 15 W
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 125 W
- Metalowa obudowa
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 128 x 34 x 11 mm

Wymagania systemowe

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Android 15.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.14 lub nowszy
- Mac OS 15.6.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- iPhone 15 Pro lub nowszy
- Surface Pro 9
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ i alternatywnym trybem DisplayPort lub z wolnym portem Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 lub Thunderbolt™ 5

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia







Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 iPhone 15 Pro or above Surface Pro 9 Android 15.0 lub nowszy Linux Kernel 6.14 lub nowszy Mac OS 15.6.1 lub nowszy

Interfejs

Złącze:	1 x USB 2.0 Typ-A żeński 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski 1 x USB 10 Gbps Typ-A żeński 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński 1 x HDMI żeński 1 x USB Type-C™ PD żeński (zasilacz sieciowy)

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	20 cm
Materiał:	metal
Długość:	128 mm
Szerokość:	34 mm

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Wysokość:	11 m
Kolor:	szary

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**