

Antenna Cable BNC Plug > SMB Plug RG-174 3 m

Opis

The coaxial antenna cable by Delock allows the connection of radio frequency technology devices.



Numer artykułu 12498

EAN: 4043619124985

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connectors:
 - 1 x BNC plug
 - 1 x SMB plug
- Contacts: gold-plated
- Impedance: 50 Ohm
- Cable category: coaxial
- Cable type: RG-174
- Cable colour: black
- Cable attenuation: 1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
- Cable diameter: ca. 2.7 mm
- Cable length incl. connector: ca. 3 m

Wymagania systemowe

- One free BNC jack
- One free SMB jack

Zawartość opakowania

- Antenna cable

Interfejs

Złącze 1:	1 x BNC męski
Złącze 2:	1 x męski SMB

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-174
Tłumienie przewodu:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	3 m
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	2,7 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

