

SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające PG zapobiegające dostawaniu się wilgoci, ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych



Niezawodność



Czas montażu

Korzyści

Zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza obudowy

Zakres zastosowania

Uszczelnienia mogą być umieszczone w pierścieniach uszczelniających dławnic kablowych SKINTOP®

Prace przygotowawcze

Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Kolor:

Czarny

Materiał:

CR

Zakres temperatury:

Od -30°C do +100°C

SKINTOP® DV

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® DV

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość [mm]
SKINTOP® DV			
53800640	DV 7	7.0	6.5
53800641	DV 9	8.5	7.5
53800579	DV 11	10.5	8.5
53800583	DV 13,5	12.5	8.5
53800642	DV 16	14.5	9.0
53800643	DV 21	18.5	11.0