

Szczypce STS 160

▲ 1000 V  



Szczypce do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego.

- średnica drutu miękkiego do 4 mm
- średnica drutu o średniej twardości do 2,8 mm
- średnica drutu twardego do 2 mm

Cechy szczególne:

- twardość ostrzy ok. 60 HRC
- materiał: stal chromowo-wanadowa
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Długość: 160 mm; Masa: 200 g