


SILVYN® FPS

SILVYN® FPS je vysoce flexibilní ochranná hadice z PVC



SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K



Vodotěsná



Energetický řetěz



Odolnost proti korozi

Výhody

Tvarově stabilní
Stlačitelná a roztahitelná
V širokém rozsahu odolná proti kyselinám
a olejům
Kapalinotěsná
Odolnost proti korozi

Oblasti použití

Strojírenství
V energetických řetězech (SILVYN® CHAIN)
Výroba robotů
Pohyblivé aplikace
Vnitřní použití

Vlastnosti výrobku

Bez kadmia

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

SILVYN® FPS

Konstrukce

Spirála z pružinového ocelového drátu s PVC izolací
Plášť z měkčeného PVC

Poznámky

Balící jednotka 50 m na vyžádání

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: plastová ochranná hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Plastová ochranná hadice
Certifikace:	IEC EN 61386-23
Barva:	Šedá
Materiál:	Měkčený PVC a izolovaná spirála z pružinového ocelového drátu
Teplotní rozsah:	-25 °C až +80 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SILVYN® FPS**

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Vnitřní x vnější průměr mm	Poloměr ohybu mm	Vhodné pro SILVYN® USK-M/US-M	Vhodné pro SILVYN® LKI-M/MSK-M	Vhodné pro SILVYN® USK/US/LKI/EE-K
SILVYN® FPS						
61711550	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61711590	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61711630	17	12,7 x 17	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61711670	19	14,7 x 19	15	-	-	13,5
61711710	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61711750	27	21,6 x 27	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61711790	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61711830	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61711910	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48
SILVYN® FPS 10M						
61721690	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61721700	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61721710	17	12,7 x 17	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61721720	19	14,7 x 19	15	-	-	13,5
61721730	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61721740	27	21,6 x 27	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61721750	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61721760	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61721780	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48

Poslední změny (03.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16