

D-Sub 50 pin przejściówka męska-męska

Opis

Zamieniacz płci Delock konwertuje żeński port D-Sub 50 pin do portu męskiego.



Numer artykułu 65005

EAN: 4043619650057

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x D-Sub 50-pinowe męskie ze śrubami >
 - 1 x D-Sub 50-pinowe męskie
- Przypisanie styków: 1:1
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Długość śrubek: 61 mm
- Połączane styki
- Wymiary (DxSxW): ok. 67,25 x 15,45 x 18,20 mm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze 50-pinowe D-Sub, żeńskie

Zawartość opakowania

- Adapter zmieniający typ złącza

Ogólne

Styl:	Obie strony identyczne
-------	------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x Sub-D 50-pinowe męskie
Złącze 2:	1 x Sub-D 50-pinowe męskie

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Długość śrubek:	61 mm
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Długość:	67.25 mm
Szerokość:	15.45 mm
Wysokość:	18,2 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

