

WIL-MAGNET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Magnes do lamp WIL o długości całkowitej 240 mm,
samoprzylepny

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WIL-MAGNET
Nr zam.	2526810000
GTIN (EAN)	4050118537871
Ilość	1 Szt.

WIL-MAGNET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	238 mm	Szerokość (cale)	9,37 inch
Wysokość	1,5 mm	Wysokość (cale)	0,059 inch
Głębokość	38 mm	Głębokość (cale)	1,496 inch
Masa netto	10 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura eksploatacyjna	-20 - 60°C		

Normy

Nr certyfikatu (cULus)	E354496
------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002955	ETIM 7.0	EC002955
eClass 9.0	27-11-92-90	eClass 9.1	27-11-92-90
eClass 10.0	27-11-92-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP

WIL-MAGNET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

