

armac-

SERIA OFFICE

LINE INTERACTIVE UPS

OFFICE 1000E

MODEL: O/1000E/LCD



FRANCUSKIE GNIAZDA



UPS Armac 1000E serii Office został zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie zastosowań biurowych. Już na etapie produkcji zadbano o dokładność, bezpośredni dostęp do informacji o stanie zasilania oraz precyzję wykonania. UPS Armac z panelem LCD jest produktem skierowanym do każdej firmy, która oczekuje podtrzymania zasilania istotnych urządzeń takich jak przełączniki, routery, repeatery, extensory, telefony VoIP, NAS-y, systemy telewizji kablowych, CCTV, alarmowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, czujników, monitoringu IP.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Topologia	Line-Interactive
Moc wyjściowa	1000 VA
Moc znamionowa	650 W
Napięcie wejściowe	145 V ~ 290 V $\pm$ 5 V
Częstotliwość wejściowa	45 ~ 65 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	195 V ~ 255 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Zakres częstotliwości wyjściowej	50 Hz / 60 Hz (auto. wykrywanie, tryb baterijny)
Kształt fali wyjściowej (tryb baterijny)	Symulowana sinusoida
Czas transferu	Typowo 2 ~ 6 ms
Klasyfikacja baterii	12 V / 7 Ah x 2
Waga baterii	3,95 kg
Typ baterii	Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
Czas ładowania baterii	4 ~ 6 godzin do 90 % pojemności baterii
Czas podtrzymania	3 ~ 20 minut w zależności od obciążenia
Poziom hałasu	Mniej niż 45 dB
Temperatura pracy	0 ~ 45 °C
Wilgotność	10 do 90 % bez kondensacji
Złącze RJ-11 / RJ-45	1 x wejściowy, 1 x wyjściowy
USB	1 x
Oprogramowanie monitorujące	PowerManager II
Wymiary (D x S x W)	350 mm x 120 mm x 188 mm
Waga	9,5 kg

EAN-13: 5901969406603
NR KAT.: O/1000E/LCD

Wygląd oraz specyfikacja produktu może ulec zmianie. © ARMAC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo ARMAC oraz wszystkie powiązane nazwy produktów i usług, znaki projektowe i hasła są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ARMAC. Wszystkie pozostałe znaki produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich właścicieli. Mimo dołączenia wszelkich starań Producent/Dystrybutor/Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne, zdjęcia, opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt pod adresem email: biuro@armac.pl

The appearance and specifications of the product may change. © ARMAC. All rights reserved. ARMAC name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of ARMAC. All other product and service marks contained here in are the trademarks of their respective owners. Despite making every effort, manufacturer/distributor/seller doesn't guarantee that published technical specifications, photos, descriptions don't contain failures or mistakes. Above catalogue doesn't constitute an offer within the meaning of the Civil Cod and is for informational purposes only. In case of any doubt, please contact us at email: biuro@armac.pl

armac

СЕРИЯ OFFICE

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП

OFFICE 1000E

МОДЕЛЬ: O/1000E/LCD



ФРАНЦУЗСКИЕ
ГНЁЗДА



ИБП Armac 1000E серии Office предназначен для широкого спектра офисного использования. Уже на стадии производства обеспечивается надёжность, прямой доступ к информации о состоянии мощности, а также точности выполнения. ИБП Armac с панелью LCD является продуктом для любой компании, которая рассчитывает сохранить мощности основного оборудования, такого как коммутаторы, маршрутизаторы, ретрансляторы, удлинители, VoIP телефоны, NAS-у систем, кабельное телевидение, видеонаблюдение, сигнализация, системы противопожарной защиты, контроль доступа, датчики, IP мониторинга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

Топология	Линейно-Интерактивный
Выходная мощность	1000 VA
Номинальная мощность	650 W
Входное напряжение	145 V ~ 290 V $\pm$ 5 V
Входная частота	45 ~ 65 Гц
Выходное напряжение	230 V
Диапазон выходного напряжения	195 V ~ 255 V
Выходная частота	50 Гц
Выходной диапазон частот	50 Гц / 60 Гц (авто. обнаружение, режим работы от батареи)
Форма выходной волны (режим работы от батареи)	модулированная синусоида
Время трансфера	Типично 2 ~ 6 мс
Классификация батарей	12 V / 7 Ач x 2
Вес батарей	3,95 кг
Тип батарей	Необслуживаемые аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
Время заряда батарей	4 ~ 6 часов до 90 % ёмкости батареи
Время поддержки	3 ~ 20 минут, в зависимости от нагрузки
Уровень шума	Меньше 45 дБ
Температура работы	0 ~ 45 °C
Влажность	10 в 90 % без конденсации
RJ-11 / RJ-45 connector	1 x входной, 1 x выходной
USB	1 x
Программное Обеспечение для мониторинга	PowerManager II
Размеры (Д x Ш x В)	350 мм x 120 мм x 188 мм
Вес	9,5 кг

ЕАН-13: 5901969406603
КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР.: O/1000E/LCD

Внешний вид и характеристики продукта могут быть изменены © ARMAC. Все права защищены. Название ARMAC и логотип, а также все связанные с ним названия продуктов и услуг, дизайн марки и слоганы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками ARMAC. Все другие торговые марки продуктов и услуг, содержащиеся здесь, являются торговыми марками их соответствующих владельцев. Несмотря на приложенные усилия Производитель / Дистрибьютор / Продавец не гарантирует, что опубликованные технические характеристики, фотографии и описания не содержат ошибок. Данный каталог не является предложением в понимании Гражданского кодекса и носит исключительно информационный характер. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: biuro@armac.pl