


záručný list

výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov



pečiatka a podpis predávajúceho,
dátum predaja

1. ZAMEL Sp. z o.o. (s.r.o) poskytuje na predaný tovar záruku 24 mesiacov.
2. Záruka ZAMEL Sp. z o.o. (s.r.o.) sa nevzťahuje na:
 - a) mechanické poškodenie spôsobené počas prepravy, nakládky / vykládky alebo z iných okolností,
 - b) škody spôsobené chybnou montážou alebo prevádzkou ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) škody vzniknuté v dôsledku akýchkoľvek úprav vykonaných KUPUJÚCIM alebo tretími stranami a súvisiacich s výrobkami, ktoré sú predmetom predaja, alebo zariadeniami nevyhnutnými pre správne fungovanie výrobkov, ktoré sú predmetom predaja,
 - d) škody spôsobené vyššou mocou alebo inými náhodnými udalosťami, za ktoré ZAMEL Sp. z o.o. nie je zodpovedná
 - e) zdroje napájania (batérie), ktoré boli dodané so zariadením v čase predaja (ak sú použité).
3. KUPUJÚCI predloží všetky reklamačné nároky vyplývajúce zo záruky v mieste nákupu alebo spoločnosti ZAMEL Sp. z o.o. písomne po ich zistení.
4. ZAMEL Sp. z o.o. sa zaväzuje posúdiť reklamáciu v súlade s platnými poľskými zákonmi.
5. Výber formy na vybavenie reklamácie, napr. výmena tovaru za tovar bez väd, oprava alebo vrátenie tovaru je rozhodnutím spoločnosti ZAMEL Sp. z o.o. (s.r.o.)
6. Územné pokrytie záruky: Poľská republika.
7. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva KUPUJÚCEHO vyplývajúce z ustanovení o záruke za vady predaného tovaru.

zamel

ZAMEL sp.z o.o. (s.r.o.)
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamelcet.com

ČASOVÉ RELÉ PCP-06

Navrhnuté na ovládanie oneskoreného vypnutia kúpeľňového ventilátora.

- Hladké nastavenie doby zapnutia v rozsahu: 10 s ÷ 16 min.
- Prípustné zaťaženie: 350 W.
- Možnosť spolupráce s podsvietenými jednopólovými tlačidlami.
- Ľahké prispôsobenie existujúcim elektroinštaláciám.
- Pracovná pozícia: ľubovoľná.
- Prevádzková teplota: -20 °C až +45 °C.
- Rozmery: 50 x 50 x 18 mm.
- Hmotnosť: 0,032 kg.

230 V AC; 50 Hz; 17 mA; IP20

Vyrobené v Poľsku



Nevyhadzujte toto zariadenie do koša spolu s iným odpadom! Použité zariadenie by sa malo skladovať na určených miestach, aby sa zabránilo škodlivým účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Spotrebný elektronický odpad sa môže bezplatne a v akejkoľvek množstve vrátiť do zberného miesta vytvoreného na tento účel, ako aj do skladu pri kúpe nového zariadenia.



5 903669 441083

Vyhlásenie o zhode sa nachádza na webovej stránke
www.zamel.com

zamel

230 V AC

ČASOVÉ RELÉ

PCP-06

exta

Stupeň ochrany IP20

Oneskorené vypnutie

www.zamel.com

OPIŠ

Časové relé PCP-06 sa používa na ovládanie obvodov, v ktorých je dôležité oneskoriť zaťaženie po uvoľnení spúšťacieho impulzu (napr. ovládanie ventilátora kúpeľne). Po pripojení napätia na riadiaci vstup zariadenia sa aktivuje reléový výstup napájania prijímača. Po strate napätia z riadiaceho vstupu sa napájanie prijímača udržiava po dobu nastavenú používateľom v rozsahu 10 s až 16 minút a potom sa relé vypne. Konštrukcia umožňuje inštaláciu zariadenia pod tlačidlo v hĺbokej inštaláčnej skrinke Ø60.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie káble: L (čierna), N (modrá)

Menovité napájacie napätie: 230 V AC

Tolerancia napájacieho napätia: $-15 \div +10\%$

Menovitá frekvencia: 50 / 60 Hz

Menovitý príkon: 17 mA

Spúšťací kábel: IN (červená)

Napájanie prijímača: (P) hnedá

Rozsah nastavení času zapnutia: 10 s ÷ 16 min.

Presnosť nastavenia spínacieho času: $\pm 10\%$

Opakovateľnosť nastavenia spínacieho času: $\pm 5\%$

Nastavenie spínacieho času: plynulá (otočný potenciometer)

Kontrolka zapnutia prijímača: červená LED dióda

Parametre reléových kontaktov: napäťový kontakt 5 A / 250 V AC1 1250VA

Počet pripojovacích káblov: 4

Profil pripojovacích káblov: 1 mm²

Dĺžka pripojovacieho kábla: 10 cm

Pracovná teplota: $-20 \div +45$ °C

Pracovná pozícia: ľubovoľná.

Montáž krytu: do skrinky Ø60

Stupeň ochrany krytu: IP20


Kategória prepätia: II

Stupeň znečistenia: 2

Rozmery: 50 x 50 x 18 mm

Hmotnosť: 0,032 kg

VZHĽAD




INŠTALÁCIA

1. Odpojte obvod napájania pomocou poistky, ističa alebo odpojovača zapojeného do príslušného obvodu.
2. Skontrolujte stav napájacieho kábla bez napätia pomocou vhodného zariadenia.
3. Vložte zariadenie PCP-06 do skrinky a zapojte vodiče podľa schémy zapojenia.
4. Zapnite napájací obvod.
5. Nastavte požadovaný čas spustenia prijímača.


PREVÁDZKA

Zariadenie je po správnej inštalácii a pripojení pripravené na prevádzku. Spustenie systému pomocou unipolárneho tlačidla zapne prijímač. Po strate napätia na riadiacom vstupe sa napájanie prijímača udržiava po dobu nastavenú potenciometrom a potom sa relé odpojí, až kým sa znova nespustí. Pri montáži zariadenia venujte osobitnú pozornosť správne pripojeniu spúšťacieho systému a záťaži. Nesprávne pripojenie môže spôsobiť nevratné poškodenie relé.

ZAPOJENIE



VNÚTORNÝ DIAGRAM



ČASOVÉ PRIEBEHY



POZNÁMKA

Zariadenie musí byť pripojené k jednofázovej sieti v súlade s platnými normami. Spôsob pripojenia je uvedený v tomto návode. Činnosti súvisiace s: inštaláciou, pripojením a nastavením musia vykonávať kvalifikovaní elektrikári, ktorí sa oboznámili s návodom na použitie a funkciami zariadenia. Demontáž krytu zruší záruku a vytvorí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pred začatím inštalácie skontrolujte, či nie sú pripojovacie káble pod napätím. Na inštaláciu použite skrutkovač Phillips s priemerom do 3,5 mm. Správna prevádzka je ovplyvnená spôsobom, akým je zariadenie prepravované, skladované a používané. Inštalácia zariadenia je zakázaná v nasledujúcich prípadoch: ak niektorá časť zariadenia chýba alebo je zariadenie poškodené alebo zdeformované. V prípade poruchy kontaktujte výrobcu.