



Spojovací krabice

2K-12-L



2K-12-L

Spojovací krabice

85 x 85 x 37 mm

Obj. č.: 34491201

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 přívodů, 2 spodní přívody, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, Nástroj k otevření přívodů vedení není nutný, Rozsah těsnění 2 - 14 mm, s vnitřními místy připojení

šedá, bez svorek, pro samostatné svorky s certif. VDE



Technické údaje

Rozměry

šířka:	85 mm
Délka:	85 mm
Výška:	37 mm

Materiál:

Krabice:	Polypropylen, membrány z TPE
Víko:	Polypropylen, kopolymer
Materiál:	Polypropylen

Certifikáty



Příslušenství

HandyGrip VG 20 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta

HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka

HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka

ZEL 2K-12 - Odlehčení v tahu



Spojovací krabice

2K-12-L

Ostatní atributy

Průřez vodiče:	2,5 mm ²
Možnost spojování:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	400 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Plombovatelné:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP55 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne