

## SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P es un tubo protector de metal con perfil simple enrollado helicoidalmente con cubierta de PVC



SILVYN® MSK-M

SILVYN®  
US/US-M + US-EC  
IP 65

SILVYN® US-EDU-A

SILVYN® US MS-DR



Impermeable



Robusto



Resistencia mecánica

### Beneficios

protección contra líquidos  
Resistente a la tracción  
Alta resistencia al aplastamiento  
Flexible  
Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

### Ámbito de uso

Construcción de maquinaria  
Ingeniería de planta  
Tecnología de automatización  
En situaciones en que haya líquidos alrededor  
Aplicaciones con tensión mecánica

### Normas de referencia / Aprobaciones

VDE  
DIN 49012, cumple con el diseño I según DIN EN IEC 61386-23  
Para áreas EX según EN 1127-1

## SILVYN® AS-P

### Composición de producto

Tubo metálico de protección enrollado helicoidalmente con perfil entrelazado  
Cubierta de PVC

### Datos técnicos

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179<br>Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico       |
| Clasificación ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal |
| Certificaciones:       | IEC EN 61386-23                                                                             |
| Colores disponibles:   | Gris                                                                                        |
| Material:              | Conducto interior: acero, galvanizado<br>Cubierta exterior: PVC                             |
| Rango de temperaturas: | desde -25 °C hasta +80 °C<br>Puntualmente hasta +100 °C                                     |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® AS-P**

| Referencia        | Tamaño nominal | DI x DE mm | Radio de curvatura en mm | Compatible con SILVYN® MSK-M | Compatible con SILVYN® US-M | Compatible con SILVYN®US |
|-------------------|----------------|------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SILVYN® AS-P      |                |            |                          |                              |                             |                          |
| 64400010          | 10             | 7 x 10     | 32                       | 12 x 1,5                     | 10 x 1,0                    | 7                        |
| 64400020          | 14             | 10 x 14    | 40                       | 16 x 1,5                     | 12 x 1,5                    | 9                        |
| 64400030          | 17             | 13 x 17    | 45                       | 20 x 1,5                     | 16 x 1,5                    | 11                       |
| 64400040          | 19             | 15 x 19    | 52                       | -                            | -                           | 13,5                     |
| 64400050          | 21             | 17 x 21    | 58                       | 25 x 1,5                     | 20 x 1,5                    | 16                       |
| 64400060          | 27             | 22 x 27    | 72                       | 32 x 1,5                     | 25 x 1,5                    | 21                       |
| 64400070          | 36             | 29 x 36    | 98                       | 40 x 1,5                     | 32 x 1,5                    | 29                       |
| 64400080          | 45             | 38 x 45    | 118                      | 50 x 1,5                     | 40 x 1,5                    | 36                       |
| 64400090          | 56             | 49 x 56    | 140                      | 63 x 1,5                     | 50 x 1,5                    | 48                       |
| SILVYN® AS-P 10 M |                |            |                          |                              |                             |                          |
| 64400100          | 10             | 7 x 10     | 32                       | 12 x 1,5                     | 10 x 1,0                    | 7                        |
| 64400110          | 14             | 10 x 14    | 40                       | 16 x 1,5                     | 12 x 1,5                    | 9                        |
| 64400120          | 17             | 13 x 17    | 45                       | 20 x 1,5                     | 16 x 1,5                    | 11                       |
| 64400130          | 19             | 15 x 19    | 52                       | -                            | -                           | 13,5                     |
| 64400140          | 21             | 17 x 21    | 58                       | 25 x 1,5                     | 20 x 1,5                    | 16                       |
| 64400150          | 27             | 22 x 27    | 72                       | 32 x 1,5                     | 25 x 1,5                    | 21                       |
| 64400160          | 36             | 29 x 36    | 98                       | 40 x 1,5                     | 32 x 1,5                    | 29                       |
| 64400170          | 45             | 38 x 45    | 118                      | 50 x 1,5                     | 40 x 1,5                    | 36                       |
| 64400180          | 56             | 49 x 56    | 140                      | 63 x 1,5                     | 50 x 1,5                    | 48                       |

Última actualización (07.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16