




Kabel USB

Model: **AK-USB-68**



Kod produktu	AK-USB-68
Typ produktu	Kabel USB
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maksymalna moc	60 W (20 V / 3 A)
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	Tak
Wersja	USB 2.0
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał przewodu	Miedź
Materiał wykonania	Silikon
Kolor produktu	Niebieski
Opakowanie	UniBag
Wymiary opakowania (L x W x H)	120 x 40 x 20 mm
Waga netto	29 g
Waga brutto	32 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750764
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-USB-68 to nowoczesny **kabel silikonowy USB-C - USB-C**, który łączy funkcjonalność z atrakcyjnym designem. **Niebieski kolor** przewodu sprawia, że łatwo go odnaleźć w torbie lub na biurku, a jednocześnie nadaje mu wyjątkowy charakter.

Szybki transfer danych i ładowanie

Dzięki zgodności ze standardem USB 2.0, kabel umożliwia przesyłanie plików z prędkością do 480 Mbps. Bez problemu zsynchronizujesz zdjęcia, dokumenty czy muzykę pomiędzy smartfonem a laptopem. Kabel umożliwia również szybkie ładowanie urządzeń **z mocą 60 W**.

Silikonowa powłoka dla wygody

Miękka i elastyczna powłoka z silikonu sprawia, że kabel jest przyjemny w dotyku i odporny na załamania. Długość 1 m zapewnia komfort użytkowania zarówno w domu, jak i w podróży.

Uniwersalny kabel USB

Złącza USB-C sprawiają, że przewód jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń — smartfonami, tabletami, powerbankami i nowoczesnymi laptopami różnych marek. Z pomocą tego kabla naładujesz zarówno takie modele telefonów jak Samsung Galaxy, Xiaomi Poco, czy iPhone 16.