

- Kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	RS-232 (EIA / TIA)
Styl:	Mini Sub-D9 Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami
Złącze 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	921,6 Kbps
Transmisja sygnału:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND + Shield

Właściwości fizyczne

Typ przewodu:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Długość kabla ze złączem:	10 m
Wykończenie pinów:	pozlacane
Materiał przewodnika:	Copper tinned
Średnica kabla:	28 AWG
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Kolor:	czarny
Materiał osłony kabla:	PVC
Bezpieczeństwo palności:	VW-1

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de