



BETA 7241NFT

Półbuty zawodowe BASIC skórzane, wodoodporne



Certyfikaty i normy



O2 FO SR

EN ISO 20347:2011

Cechy

Wodoodporne obuwie zawodowe z gładkiej skóry 7241NFT z antypoślizgową podeszwą z poliuretanu o dwóch

CENA PIERWSZEJ JAKOŚCI

Idealna równowaga między trwałością, funkcjonalnością i ekonomicznością. Ochrona i niezawodność na wyciągnięcie ręki: bezpieczeństwo w pracy nigdy nie było tak dostępne.

WODOODPORNY

Wierzch z wysokiej jakości gładkiej skóry doskonale chroni w każdych warunkach pogodowych dzięki właściwościom wodoodpornym.

NOWY STANDARD EN ISO 20347:2022

Buty posiadają certyfikat O2 FO SR zgodnie z najnowszą normą EN ISO 20347:2022. Jest idealny do mniej wymagających środowisk pracy dzięki zwiększonej odporności na poślizg i olej.



FUNKCJONALNA KONSTRUKCJA

Czyste i podstawowe linie są wzmocnione przez jaskrawe pomarańczowe detale.



PODESZWA Z BIEŻNIKIEM

Antystatyczna podeszwa z bieżnikiem gwarantuje maksymalną odporność na poślizg i olej.



KLIN OCHRONNY

Skórzany klinowy język chroni przed wnikaniami płynów i zanieczyszczeń.



Certyfikaty i normy



O2 FO SR

EN ISO 20347:2011



Specyfikacje

SZNUROWANIE: tradycyjny

WAGA (ROZMIAR ORIENTACYJNY 42): 610 g

TYPOLOGIA: Niski

Lekkość

Skóra wodoodporna

Komfort

Poliuretan o dwóch gęstościach

Bezpieczeństwo

Filcowa, typu carbon

Ochrona

Nosek: Brak

Trwałość: Brak

Odniesienie

	Art.	EU	UK	 mm
072410735	7241NFT 35	35	2,5	228
072410736	7241NFT 36	36	3,5	235
072410737	7241NFT 37	37	4,5	242
072410738	7241NFT 38	38	5	248
072410739	7241NFT 39	39	6	255
072410740	7241NFT 40	40	6,5	262
072410741	7241NFT 41	41	7	268
072410742	7241NFT 42	42	8	275
072410743	7241NFT 43	43	9	282
072410744	7241NFT 44	44	10	288
072410745	7241NFT 45	45	10,5	295
072410746	7241NFT 46	46	11	302
072410747	7241NFT 47	47	12	308
072410748	7241NFT 48	48	13	315

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

