


**DIN 137 A**

Norme abrogée

**BN 590****Rondelles élastiques**

bombées

Bronze ressort

clair

- ~UNI 8840 A
- ~ČSN 021733



Nous recommandons DIN 137 B pour de nouvelles constructions

Article#		d ₁	d ₂	h min.	s
1227645	M2	2,2	4,5	0,5	0,3
1227661	M2,5 / M2,6	2,8	5,5	0,55	0,3
1227688	M3	3,2	6	0,65	0,4
1227718	M4	4,3	8	0,8	0,5
1227726	M5	5,3	10	0,9	0,5
1227734	M6	6,4	11	1,1	0,5
1227742	M8	8,4	15	1,7	0,5
1227750	M10	10,5	18	2	0,8