



Kabel zasilający

Model: **AK-RD-01C**



Kod produktu	AK-RD-01C
Typ produktu	Kabel zasilający
Seria	Pro
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	2.5 A
Długość przewodu	1.5 m
Wtyczka #1	CEE 7/16 (Europlug)
Wtyczka #2	IEC C7 (SN-14)
Materiał przewodu	CU
Przekrój przewodu	2x 0.5 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	180 x 70 x 40 mm
Waga netto	83 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720139504
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel zasilający Akyga® AK-RD-01C to wysokiej jakości przewód o **długości 1.5 m**. Stworzono go do zasilania urządzeń o mniejszym zapotrzebowaniu energetycznym (max. 2.5 A). Co więcej, kabel zasilający AK-RD-01C **wykonano z miedzi**, co daje gwarancję stabilnego i efektywnego zasilania.

Kabel zasilający został **zakończony złączem IEC C7**, które ze względu na swój charakterystyczny kształt, nazywane jest także **ósemką**. Można je spotkać w wielu urządzeniach takich jak odbiorniki radiowe, zasilacze laptopowe, odtwarzacze DVD czy urządzenia RTV.

Z drugiej strony kabel zasilający **posiada wtyczkę CEE 7/16**, często określaną jako wtyczka Europlug. Jest to standardowe złącze zaprojektowane do pracy z gniazdami zasilającymi w standardzie europejskim, oferując bezpieczne i pewne połączenie.