

Kabel audio Red's Music - 2x XLR M / 2x Jack mono 6.3mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU55...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1-A: XLR M

Złącze 1-B: XLR M

Złącze 2-A: Jack mono 6.3mm

Złącze 2-B: Jack mono 6.3mm

Model złącz: X54, J53

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:

Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC


Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC

Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:**AU55...BX****Zastosowany rodzaj wtyków:**

2x X54 - XLR męski

2x J53 - Jack mono 6.3

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU5503BX	0.3 m	127g	5903867413011
AU5505BX	0.5 m	140g	5903867413028
AU5510BX	1.0 m	174g	5903867413035
AU5515BX	1.5 m	208g	5903867413042
AU5520BX	2.0 m	241g	5903867413059
AU5530BX	3.0 m	315g	5903867413066
AU5540BX	4.0 m	382g	5903867413073
AU5550BX	5.0 m	449g	5903867413080
AU5560BX	6.0 m	516g	5903867413097
AU5570BX	7.0 m	583g	5903867413103
AU5580BX	8.0 m	650g	5903867413110
AU5590BX	9.0 m	732g	5903867413127
AU55100BX	10.0 m	799g	5903867413134
AU55150BX	15.0 m	1134g	5903867413141
AU55200BX	20.0 m	1469g	5903867413158

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów