

REF 600 33 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokrywy, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	REF 600 33 GY
Nr zam.	2557850000
Wykonanie	Filtr wylotowy, IP33, szary
GTIN (EAN)	4050118568493
Ilość	1 Szt.

REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	436 mm	Szerokość (cale)	17,165 inch
Wysokość	436 mm	Wysokość (cale)	17,165 inch
Głębokość	106 mm	Głębokość (cale)	4,173 inch
Masa netto	2 500 g		

Dane ogólne

Barwny	szary	Głębokość mocowania	34 mm
Szerokość otworów montażowych	291 mm	Typ wentylatora	Wentylator dachowy
Wysokość mocowania	72 mm	Wysokość otworów montażowych	291 mm
Z filtrem	Nie	Zakres temperatury stosowania	-15...55 °C
rodzaj montażu	wciskany	wersja EMC	Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
eClass 9.1	27-18-07-06	eClass 10.0	27-18-07-06

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions