

Kabel USB 2.0 Typ-A, męski na USB Type-C™, męski, kątowny, z diodą LED i funkcją szybkiego ładowania 60 W, 3 m

Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w wolne gniazdo USB. Estetyczny wygląd dzięki delikatnej tekstylnej osłonie i złączom w przezroczystej obudowie.

Szybkie ładowanie i zasilanie

Kabel USB do transmisji danych i ładowania umożliwia szybkie ładowanie o mocy 60 W za pomocą powerbanku lub nowoczesnych ładowarek USB. Quick Charge 3.0 jest obsługiwany do 20 V i 3 A.

Wskaźnik LED

Gdy tylko kabel zostanie podłączony do źródła zasilania, dioda LED zaświeci się na zielono, a następnie zmieni kolor na gradient z trzy różnymi kolorami (zielony, pomarańczowy, czerwony), kiedy urządzenie jest ładowane. Oświetlenie jest dyskretne i niepozorne.



Numer artykułu 80768

EAN: 4043619807680

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski
 - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ męski, kątowny
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 20 AWG
- Funkcja szybkiego ładowania: 20 V / 3 A (60 W)
- Średnica kabla: ok. 3,5 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Złącze z metalową obudową i diodą LED
- Kolor: czarny / srebrny
- Długość: ok. 3 m

Zawartość opakowania

- USB 2.0 kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0 USB Type-C™
---------------	------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Maksymalny prąd:	3 A

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 20 AWG
Długość:	3 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de