Product Data Sheet
GW40605BS
Seria 40 CDI




Obudowy do montażu podtynkowego o stopniu ochrony IP40 są dostępne w rozmiarach od 8 do 72M i są wyposażone w śrubowe wielobiegunowe listwy zaciskowe, 80 A IP 20. Są one dostępne z przyciemnianymi przezroczystymi drzwiami (szczególnie odpowiednimi dla sektora komercyjnego i przemysłowego) lub pełnymi drzwiami (idealnymi do zastosowań domowych); listwy zacisowe pozwalają na stworzenie prostego i estetycznego okablowania, skracając czas konfiguracji obudowy.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Śred. zewn. LxHxD (mm)	330x270x85	Ochrona IP	IP40
Montaż	Do ściany murowanej	Moc rozpraszalna (W)	36
Odporność na wstrząsy	IK08	Prąd wyjściowe	400V
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Bloki zaciskowe	80 A - IP20 dwubiegunowe otwory ze śrubami
Liczba modułów EN 50022	12	Prąd roboczy	125 A
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	Electrocod	0311
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Izolacja wyjściowe	750 V	Biegun 1 (mm²)	N/E (3x16) + (11x10)
Biegun 2 (mm²)	N/E (3x16) + (11x10)		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluited	Concentrated	Diluited	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61140
II (zgodnie z normami IEC 61140)

IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

INSTALLATION
-15°C min
+60°C max
-15 ÷ +60°C

HF
HALOGEN FREE
Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice