



Gaines thermorétractables jusqu'à 3:1, paroi fine

TREDUX, noir et jaune/vert, en barre de 1 m

La gaine thermorétractable TREDUX, à paroi fine, est utilisée pour de l'isolation électrique de manière générale et pour de la protection mécanique de câbles et de faisceaux.

Principales caractéristiques


- Gaine en Polyoléfine réticulée à paroi fine et flexible
- Taux de rétreint de 2:1 ou 3:1
- Gaines disponibles en longueur de 1 mètre
- Packaging adapté pour le rangement et le stockage
- 9 tailles allant de 1,5 à 101,6 mm (Ø expansé min.)
- Couleurs disponibles : noir et jaune/vert



TREDUX paroi fine.



Autres couleurs disponibles sur demande. Contactez-nous !



Gaine thermorétractable 2:1



Gaine thermorétractable 3:1

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)	
Rapport de rétreint	2:1	3:1
Températures d'utilisation	De -55 °C à +135 °C	
Temp. min. de rétreint	+100 °C	
Variation longitudinale	+/-5% max.	
Rigidité diélectrique	20 kV/mm selon ASTM D 150	
Tenue au feu	UL224 VW1	
Homologation(s)	CSA, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (transparent), UL224 125 °C 600V VW-1	

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Contenu	Couleur	Rétreint	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	3:1	30-32	319-00157
	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 pcs	Noir (BK)	3:1	30-32	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	3:1	30-32	319-00307
	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 pcs	Noir (BK)	3:1	30-32	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	3:1	30-32	319-00607
	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 pcs	Noir (BK)	3:1	30-32	319-00600
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	3:1	30-32	319-01207
	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 pcs	Noir (BK)	3:1	30-32	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	3:1	30-32	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 pcs	Noir (BK)	3:1	30-32	319-02400
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	2:1	30-32	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 pcs	Noir (BK)	2:1	30-32	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 pcs	Noir (BK)	2:1	30-32	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 pcs	Noir (BK)	2:1	-	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 pcs	Noir (BK)	2:1	-	319-10200

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
30 H5002	31 H5004	32 E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.