


Górny Wejścia	4xØ 23	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Z blokadą, do obudowy do obudowy	2	Ochrona IP	IP55
Odporność na wstrząsy	IK08	Boczny Wejścia	4xØ 23
Dolny Wejścia	1xØ 29	Gniazdo Gniazda elektryczne IB	16/32 A
Electrocod	2221	Minimalna temperatura instalacji	-25°C

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

IP

IP55

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

