




### Základní popis

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Řada                           | Spacial                                           |
| Označení výrobku               | Spacial S3DEX                                     |
| Aplikace                       | ATEX certifikované aplikace                       |
| Kategorie                      | Kompaktní rozvodnice                              |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 400 mm                                            |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 300 mm                                            |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 200 mm                                            |
| Typ dveří                      | Plné                                              |
| Popis montážní desky           | Bez montážního panelu                             |
| Typ krycí desky                | Bez těsnící desky                                 |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž                                   |
| Použití výrobku                | Pro prostředí s nebezpečím výbuchu                |
| Sestava zařízení               | Body with clamped blind nut<br>Zámek 1<br>Dveře 1 |

### Doplňky

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ těla              | Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou<br>Jedno tělo (jeden díl) |
| Počet dveří           | 1 čelní                                                              |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °                                                    |
| Typ zámku             | Zámek "motýlek"                                                      |
| Dostupnost pro provoz | Přední                                                               |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy                                                         |
| Materiál              | Ocel                                                                 |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester                                         |
| Barva                 | Šedá RAL 7035                                                        |
| Standardy             | EN 60079-31 : 2009<br>EN 60079-0 : 2012                              |

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Popis              | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db podle směrnice ATEX 94/9/EC |
| Hmotnost přístroje | 5,76 kg                                                       |

### Prostředí

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Stupeň krytí IP   | IP66 rozvodnice se samostat. dveřmi podle IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262                                |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                                                                                                                                                 |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric<br><a href="#"> Prohlášení o shodě Schneider Electric</a> |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou<br><a href="#">Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a>                                                                                                  |
| Dokument o ekologickém profilu          | Dostupný<br><a href="#"> Environmentální profil produktu</a>                                                         |
| Instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                                                                                                                                                          |

### Záruční lhůta

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|