

D-Sub 37 pin przejściówka żeńska-żeńska

Opis

Zamieniacz płci Delock konwertuje męski port D-Sub 37 pin do portu żeńskiego.



Numer artykułu 65104

EAN: 4043619651047

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x D-Sub 37-pinowe żeńskie ze śrubami >
 - 1 x D-Sub 37-pinowe żeńskie z nakrętkami
- Przypisanie styków: 1:1
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Długość śrubek: 61 mm
- Połączane styki
- Wymiary (DxSxW): ok. 67,25 x 15,45 x 17,60 mm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne 37-pinowe złącze męskie D-Sub

Zawartość opakowania

- Adapter zmieniający typ złącza

Ogólne

Styl:	Obie strony identyczne
-------	------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x Sub-D 37-pinowe żeńskie
Złącze 2:	1 x Sub-D 37-pinowe żeńskie

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Długość śrubek:	63,5 mm
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Długość:	69,65 mm
Szerokość:	12,65 mm
Wysokość:	17,6 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

