



Qoltec Aluminiowy Adapter na dysk M.2 SSD | SATA NGFF do SATA III | 2TB | Super speed 6Gb/s | Czarny

Kod produktu: 52265

Aluminiowy Adapter SATA do SATA III na dyski M2 SSD służy do podłączenia dysku SATA do standardowego interfejsu SATA III w komputerze lub jako zewnętrzne urządzenie pamięci masowej. Adapter może być używany bezpośrednio z zewnętrznym dyskiem twardym przy użyciu linii easy drive.

ODKRYJ NOWY POZIOM PRZECHOWYWANIA DANYCH



Inwestując w nasz produkt, wybierasz technologię, na której możesz polegać, zarówno dziś, jak i w przyszłości

Wybierając naszą obudowę z adapterem do dysków M.2 SSD MSATA do SATA III, inwestujesz w produkt, który łączy w sobie nowoczesną technologię z niezawodnością. Dzięki wsparciu dla prędkości SATA III, transfer danych osiąga do 6Gb/s, co pozwala na szybkie i efektywne przesyłanie dużych plików a zaawansowane funkcje ochrony stabilności danych i wysokiej jakości płytki PCBA są gwarancją bezpieczeństwa Twoich plików.

IDEALNY WYBÓR DLA TYCH, KTÓRZY OCZEKUJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI I STABILNOŚCI



Wysokiej jakości płytki PCBA, Obsługa dysków do 2TB

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, entuzjastą technologii czy po prostu szukasz niezawodnego rozwiązania do przechowywania, nasz produkt sprosta Twoim oczekiwaniom. Obudowa dysków M.2 marki Qoltec :

- Obsługuje dyski M.2 o wymiarach 2230, 2242, 2260, 2280,
- Błyskawiczna Transmisja Danych z **szybkością do 6Gb/s**,
- Wbudowana **Dioda LED** informuje o statusie kopiowania, umożliwiając łatwą kontrolę procesu,
- Jeden dysk M.2 może obsługiwać aż do **2TB**,
- **Bezproblemowa Instalacja**: nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć i używać dzięki prostocie funkcji **Plug&play**.
- **Wysokiej jakości płytki PCBA**: odporna na trudne warunki, gwarantująca długoterminową ochronę danych i szybki i efektywny transfer.


MAKSYMALNA MOBILNOŚĆ W ELEGANCKIEJ ALUMINIOWEJ OBUDOWIE



Trwała, solidna, aluminiowa obudowa o kompaktowych wymiarach

To idealny wybór dla tych, którzy oczekują najwyższej jakości, stabilności oraz eleganckiego designu. Nie tylko wygląda stylowo, ale także jest wyjątkowo kompaktowa. **Wykonana z wysokiej jakości aluminium, pomaga odprowadzać ciepło**. Kompaktowe rozmiary obudowy pozwolą Ci zabrać ją ze sobą do pracy lub w inne miejsce. Dzięki smukłej konstrukcji zajmuje minimalną ilość miejsca na biurku, co jest idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych, zorganizowanych przestrzeni. Trwała obudowa **zapewnia skuteczną ochronę przed zgnieceniem i zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami dysku**.

WSPARCIE DLA DYSKÓW M.2 SATA



Obsługiwane wymiary dysków M.2 SSD: 2230, 2242, 2260, 2280

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kompaktowego rozwiązania do przenośnego urządzenia, czy dużej pojemności do desktopa, nasza obudowa sprostą Twoim wymaganiom. Obudowa Qoltec obsługuje cztery kluczowe rozmiary: 2230, 2242, 2260, i 2280. **Do montażu dysku nie potrzeba specjalnych narzędzi** wszystko co potrzebne znajdziesz w opakowaniu, wystarczy odkręcić śrubę i odpowiednio wysunąć płytkę, włożyć odpowiednio dysk i wsunąć go ponownie do obudowy.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Stacja dokująca objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu. Wybierając produkty Qoltec, masz pewność, że korzystasz z nowoczesnych rozwiązań technologicznych o najwyższych standardach jakości.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	SATA NGFF
Pojemność	2TB
Wymiary dysku	2230 2242 2260 2280
Szybkość transmisji	6 Gb/s
Chipset	JMS581DL
Interfejs	SATA / SATAIII
Typ obudowy	Zewnętrzna
Obsługiwane systemy	Windows XP/7/8/10 MacOS Linux
Kompatybilność	SATA III
Zastosowanie	TV, PC, laptop
Informacje dodatkowe	Wspiera dyski M2 SATA o pojemności do 2TB Nie jest kompatybilny z dyskami PCIe NVMe
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium
Wymiary (G/D x Sz x W)	100 x 70 x 7 mm
Zawartość opakowania	1 x Obudowa kieszeń 1 x Zestaw śrubek montażowych 1 x Śrubokręt 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	90
Szerokość opakowania [mm]	140
Wysokość opakowania [mm]	17
Waga netto [kg]	0.046
Waga brutto [kg]	0.065
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522654