



Adapter

Model: **AK-ND-C15**



Kod produktu	AK-ND-C15
Typ produktu	Adapter
Napięcie wyjściowe	18.5 - 20 V
Wyjściowe natężenie prądu	max. 5 A
Maksymalna moc	100 W
Wtyczka #1	USB typu C
Wtyczka #2	4.0 x 1.35 mm
Wymiary produktu (L x W x H)	38 x 24 x 11 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	97 x 70 x 12 mm
Waga netto	6 g
Waga brutto	7 g
Kod EAN	5901720138286
Gwarancja	24 miesiące
Długość bolca	12 mm



Opis

Adapter USB-C Akyga® AK-ND-C15 jest przydatnym narzędziem, zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z laptopów i innych urządzeń elektronicznych wyposażonych w starsze złącza DC. Dzięki temu adapterowi można łatwo dostosować ładowarki z **USB-C PD** do laptopów z zasilanych wtyczką o wymiarach **4.0x1.3 mm**. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą łatwo i szybko przystosować swoje starsze urządzenia do nowych technologii. Co więcej, przejściówka jest uniwersalna i obsługuje standard **Power Delivery**, co oznacza, że napięcie zasilania jest dobierane automatycznie w przedziale od 18.5 do 20 V.

Należy pamiętać, że przejściówka USB-C **nie zwiększa mocy zasilacza**, a jedynie umożliwia podłączenie go do laptopa lub innego urządzenia ze złączem 4.0x1.3 mm. Dlatego przed użyciem adaptera należy upewnić się, że zasilacz ma wystarczającą moc, której oczekujemy.

Należy pamiętać, że adapter USB-C nie zwiększa mocy zasilacza, z którym jest używany. Dlatego przed użyciem należy upewnić się, że zasilacz ma wystarczającą moc, aby zasilać nasze urządzenie.