



Spojovací krabice

HP 190-L

HP 190-L

Spojovací krabice

199 x 149 x 77 mm

obj. č.: 32699001

Spojovací krabice, $U_i=690V$, 10 osazených stupňovitých vývodků, Rozsah těsnění 13 - 26,5 mm

šedá, bez svorek, s pojistkou proti ztrátě víka



Technické údaje

Rozměry

šířka:	199 mm
délka:	149 mm
výška:	77 mm
Inner height:	70 mm
Inner width:	190 mm

Materiál:

Krabice:	Polypropylen, samozhášivý
Víko:	Polypropylen, samozhášivý
Materiál:	Polypropylen

vedlejší

WK 100 KLS-10² - Svorkovnice

KS M25-gro - Spojovací sada

NS 35-90 - DIN lišta

NS 35-106 - DIN lišta

TK MPI-1811 - Montážní deska

NS 35-144 - DIN lišta

ADR M25 - Těsnicí kroužek

ADR M40 - Těsnicí kroužek

AST M25 - Vývodka

AST M25-or - Vývodka

AST M40 - Vývodka

AST M40-or - Vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka

DST M40 or - Dvojité vývodky

GMU PA M25 - Kontramatice



Spojovací krabice

HP 190-L

Ostatní atributy

Osazení:	Bez
Celkový počet přívodů:	14
Možnost řazení:	No
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez
plombovatelné:	No
bez těžkých kovů:	Yes
neobsahuje PVC:	Yes
Neobsahuje silikon:	Yes
Krytí:	IP55 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	No