



Cechy:

- Rozmiary w calach
- Lepsza wydajność niż w przypadku konwencjonalnych modeli z pełnym sześciokątem
- Kalibrowane końcówki sześciokątne dla idealnego dopasowania do śruby
- Ergonomiczna rękojeść zapewnia wysoki moment obrotowy nawet w ciasnych przestrzeniach

	Art.		L mm	L1 mm	Ø mm	T mm	S mm	g
000960669	96T-AS 3/32	3/32	153	55	4	8,0	13,4	21
000960670	96T-AS 7/64	7/64	153	55	4	8,5	13,4	21
000960671	96T-AS 1/8	1/8	179	70	5	9,5	17,8	42
000960672	96T-AS 9/64	9/64	179	70	5	10,0	17,8	42
000960673	96T-AS 5/32	5/32	200	84	6	10,5	22	70
000960674	96T-AS 3/16	3/16	200	84	6	11,0	22	71
000960675	96T-AS 7/32	7/32	221	103	7	12,0	24	103
000960676	96T-AS 1/4	1/4	236	106	8	13,0	26	141
000960678	96T-AS 5/16	5/16	255	117	10	14,0	26	210
000960680	96T-AS 3/8	3/8	285	132	12	16,0	29	336



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

