



GN 708.1

Śruby dociskowe



Informacje Techniczne

Materiał

Stal ocynkowana na niebiesko ST.

Poduszka

Czarny Neopren, twardość wg. skali 85 Shore A, wulkanizowana na trzpień.

Nakrętki sześciokątne

Stal ocynkowana na niebiesko.

Dostępne wykonania standardowe

- Typ A: poduszka prosta.
- Typ B: poduszka zaokrąglona.

Właściwości i zastosowania

Nakrętki sześciokątne w komplecie.

Elementy standardowe	Główne wymiary							Waga
Oznaczenie	d ₁	l	d ₂	d ₃	h	m	r	g
GN 708.1-M5-45-A-ST	M5	45	10	-	11	2.7	-	10
GN 708.1-M6-35-A-ST	M6	35	13	-	12	3.2	-	13
GN 708.1-M6-55-A-ST	M6	55	13	-	12	3.2	-	16
GN 708.1-M8-43-A-ST	M8	43	16	-	18	4	-	29
GN 708.1-M8-68-A-ST	M8	68	16	-	18	4	-	36
GN 708.1-M10-50-A-ST	M10	50	20	-	21	5	-	52
GN 708.1-M10-77-A-ST	M10	77	20	-	21	5	-	64
GN 708.1-M5-45-B-ST	M5	45	-	9	11	2.7	8	10
GN 708.1-M6-35-B-ST	M6	35	-	12	12	3.2	10	13
GN 708.1-M6-55-B-ST	M6	55	-	12	12	3.2	10	16
GN 708.1-M8-43-B-ST	M8	43	-	14	18	4	12	28
GN 708.1-M8-68-B-ST	M8	68	-	14	18	4	12	36
GN 708.1-M10-50-B-ST	M10	50	-	18	21	5	15	52
GN 708.1-M10-77-B-ST	M10	77	-	18	21	5	15	63



STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE